



**SOIGNIESPHOTO.be**

MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS

Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Page 1/7

## Marque : Tamron

Accessoires Objectifs :

Tamron Tap-in console Canon

EAN : 4960371200514

**109,00 €**





## Descriptif

### Tamron Tap-in console Canon

L'accessoire qui vous permet de mettre à jour le firmware de vos objectifs Tamron et de les configurer de manière pointue et personnalisée.

Pour la première fois, les utilisateurs Tamron peuvent mettre à jour le micrologiciel (firmware) de certains objectifs Tamron et personnaliser diverses fonctions pour répondre à leurs besoins : simplement en reliant une console TAMRON TAP-in à leur ordinateur Mac ou PC et en exécutant le logiciel TAMRON TAP-in Utility. Auparavant, les mises à jour du micrologiciel ne pouvaient s'effectuer que dans un centre SAV TAMRON. Avec ce nouvel accessoire et une connexion Internet, les clients peuvent accéder à un logiciel dédié et procéder eux-mêmes à la mise à jour du micrologiciel de leur optique en toutes circonstances. Il est en outre possible de personnaliser certains objectifs en modifiant divers paramètres (voir ci-après) afin qu'ils correspondent aux préférences de l'utilisateur selon ses habitudes d'utilisation de l'objectif, ce qui renforce encore sa polyvalence et sa convivialité.

#### 1. Options de personnalisation

La console TAMRON TAP-in permet aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :

Mise à jour du micrologiciel

Mise à jour du micrologiciel des objectifs compatibles

Personnalisation des fonctions de l'objectif

Réglage de la mise au point (front / backfocus)

Mise à jour du micrologiciel des objectifs compatibles

Personnalisation du limiteur de distance de mise au point (uniquement pour les objectifs dotés de la fonction de limiteur de distance de mise au point)

Personnalisation de la mise au point manuelle continue (uniquement pour les objectifs dotés de la fonction de mise au point manuelle continue)

Personnalisation de la dureté de la bague de mise au point

Réglage de la fonction VC (uniquement pour les objectifs dotés d'un système VC)

Enregistrement des fichiers de paramètres personnalisés

#### 2. Logiciel TAMRON TAP-in Utility

Les utilisateurs peuvent gratuitement télécharger le logiciel TAMRON TAP-in Utility et l'installer sur leur ordinateur Mac ou PC. La mise à jour du micrologiciel et la personnalisation de diverses fonctions de l'objectif sont des opérations très simples : il suffit de connecter la console TAP-in avec un câble USB et d'effectuer les opérations souhaitées. Une connexion Internet est bien sûr nécessaire pour obtenir les mises à jour du micrologiciel.

#### 2. TAMRON TAP-in Utility Software

Customers download the free TAMRON TAP-in Utility and install it on their Mac or PC. Updating firmware and customizing various lens functions is as easy as connecting the TAP-in Console with a USB cable and making selections. An internet connection is required for firmware updates.



### 3. Mise à jour du micrologiciel

Grâce à cet utilitaire, l'utilisateur peut procéder à la mise à jour du micrologiciel de certains objectifs Tamron. En outre, le micrologiciel de la console TAP-in peut lui-même faire l'objet d'une mise à jour si nécessaire. Avec une connexion Internet et le logiciel utilitaire, les utilisateurs peuvent accéder à un site web dédié et vérifier facilement que l'objectif relié à la console TAP-in – et la console elle-même – intègre la version la plus récente du micrologiciel. Si une version plus récente est disponible, la mise à jour est simple, rapide et totalement sécurisée.

### 4. Personnalisation de certains objectifs Tamron

Diverses fonctions d'objectif peuvent être personnalisées, selon le modèle d'objectif et les fonctions intégrées.

#### Réglage de la mise au point (front / backfocus)

La mise au point peut être réglée sur trois plages de distance : proche, intermédiaire et éloignée. Pour les zooms à focale variable, les réglages peuvent être réalisés sur un maximum de huit focales différentes, ce qui signifie que le réglage de la mise au point peut s'effectuer sur 24 plages au total. Les objectifs à focale fixe n'ont qu'un seul segment, de sorte que la personnalisation ne soit possible que sur les trois plages de distance. Les conditions et l'étendue des réglages possibles peuvent différer en fonction du modèle d'objectif.

#### Personnalisation du limiteur de distance de mise au point

Pour les objectifs dotés d'un commutateur de limiteur de mise au point, il est possible d'ajuster la plage d'entraînement de l'autofocus en définissant les limites proche et éloignée en fonction des préférences de l'utilisateur. Si le commutateur de limiteur de mise au point comporte trois positions, il est également possible de régler la position intermédiaire. Seuls les modèles d'objectifs dotés de la fonction de limiteur de mise au point peuvent profiter d'un tel réglage. Les conditions et l'étendue des réglages possibles peuvent différer en fonction du modèle d'objectif.

#### Réglage de la fonction VC (uniquement pour les objectifs dotés d'un système VC)

Les utilisateurs peuvent choisir le mode VC (Vibration Compensation) qu'ils préfèrent parmi les options ci-dessous pour n'importe quel objectif Tamron doté du système VC et compatible avec la console TAP-in.

#### Priorité à la stabilisation de l'image au viseur

Ce mode priviliege la stabilité de l'image au viseur.

#### Standard (valeur d'usine)

Ce mode correspond à la valeur d'usine et établit un juste milieu entre la stabilité de l'image au viseur et les effets de compensation des vibrations.

#### Priorité à la stabilisation au capteur

Ce mode garantit des effets stables de compensation des vibrations. La stabilisation s'effectue au moment du déclenchement.

Ces options ne concernent que les objectifs dotés du système VC. Les conditions et l'étendue des réglages possibles peuvent différer en fonction du modèle d'objectif.

#### Personnalisation de la mise au point manuelle continue

Sur tous les objectifs dotés d'un système de mise au point manuelle continue, ce mode peut être activé ou désactivé. Vous pouvez en outre optimiser la sensibilité de la bague de mise au point selon vos préférences par rapport à sa rotation angulaire à n'importe quelle position entre High et Low, lorsque la touche du menu du mode de mise au point manuelle est activée.

### 5. Objectifs Tamron compatibles

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Modèle A032)



18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Modèle B028)

10-24 mm F/3,5-4,5 Di II VC HLD (Modèle B023)

SP 70-200 mm G2 F/2,8 Di VC USD (Modèle A025)

SP 150-600 mm G2 F/5-6,3 Di VC USD (Modèle A022)

SP 85 mm F/1,8 Di VC USD (Modèle F016)

SP 90 mm F/2,8 Di MACRO 1:1 VC USD (Modèle F017)

\* Moyennant la mise à jour préalable du micrologiciel vers la version la plus récente à l'aide de la console TAP-in, il devient possible d'utiliser toutes les fonctions de la console TAP-in compatibles avec cet objectif.

SP 45 mm F/1,8 Di VC USD (Modèle F013)

\* Une mise à jour préalable du micrologiciel par un centre de service technique Tamron est nécessaire pour permettre la compatibilité avec la console TAP-in. La mise à jour n'est pas nécessaire pour les objectifs dont le numéro de série figure ici.

SP 35 mm F/1,8 Di VC USD (Modèle F012)

\* Une mise à jour préalable du micrologiciel par un centre de service technique Tamron est nécessaire pour permettre la compatibilité avec la console TAP-in. La mise à jour n'est pas nécessaire pour les objectifs dont le numéro de série figure ici.

## 6. Environnement d'utilisation du logiciel TAP-in Utility

Ce logiciel fonctionne sur tout ordinateur répondant aux conditions suivantes.

### Windows:

Système d'exploitation : Windows 10; Windows 8, Windows 8.1; Windows 7

Processeur : Core2Duo with 2.0 GHz ou plus

RAM: 1 Go minimum

Espace sur disque dur : 1 Go minimum d'espace libre

Résolution de l'affichage : 1024 x 768 pixels (XGA) minimum couleur 24 bits minimum

Interface: USB 2.0 de série

\* Les fonctionnalités de ce logiciel ne sont pas garanties sur tous les ordinateurs sous Windows.

### Mac:

Système d'exploitation : Mac OS X 10.10 – 10.11

Processeur : Processeur Intel

RAM: 1 Go minimum

Espace sur disque dur : 1 Go minimum d'espace libre

Résolution de l'affichage : 1024 x 768 pixels (XGA) minimum couleur 24 bits minimum

Interface: USB 2.0 de série

\* Les fonctionnalités de ce logiciel ne sont pas garanties sur tous les ordinateurs sous Mac OS.

## Spécifications

Nom du produit : Console TAMRON TAP-in (Modèle TAP-01)

Interface (côté ordinateur) : USB 2.0

Interface (côté objectif) : Nikon, Canon et Sony



Alimentation : alimenté par bus USB

Source d'alimentation : Max. 500 mA

Dimensions : (L/D) 72 mm (H) 26 mm

Poids : 70 g (Console TAP-in)

Température en service : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Humidité en service : 85% maximum

Accessoires fournis : câble USB, capuchon

Logiciel dédié : TAMRON TAP-in Utility (Téléchargeable gratuitement sur le site web de Tamron)





**SOIGNIESPHOTO.be**

MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS

Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

---

Page 7/7

